


GUIDE DE SÉLECTION

COSSES FOURCHE À SERTIR THERMORÉTRACTABLES ZFT



Section (mm ²)	Bornage ø	Couleur isolant	d2	W	L (mm)
<u>ZFT 0,5-1,5</u>	M3	rouge	3,7	6,4	29,3
<u>ZFT 0,5-1,5</u>	M4	rouge	4,3	7,2	29,6
<u>ZFT 0,5-1,5</u>	M5	rouge	5,3	9,5	30
<u>ZFT 1,5-2,5</u>	M3	bleu	3,7	6	28,5
<u>ZFT 1,5-2,5</u>	M4	bleu	4,3	7,2	29,5
<u>ZFT 1,5-2,5</u>	M5	bleu	5,3	9,3	30,5
<u>ZFT 4-6</u>	M4	jaune	4,3	9	33,5
<u>ZFT 4-6</u>	M5	jaune	5,3	9	33,5
<u>ZFT 4-6</u>	M6	jaune	6,5	12	41