


GUIDE DE SÉLECTION

COSSES ANNEAU À SERTIR THERMORÉTRACTABLES ZAT



Section (mm ²)	Bornage Ø	Couleur isolant	d2	W	L (mm)
<u>ZAT 0,5-1,5</u>	M3	rouge	3,7	5,5	25
<u>ZAT 0,5-1,5</u>	M4	rouge	4,3	8	28,5
<u>ZAT 0,5-1,5</u>	M5	rouge	5,3	8	28,5
<u>ZAT 0,5-1,5</u>	M6	rouge	6,5	11,6	34,5
<u>ZAT 0,5-1,5</u>	M8	rouge	8,4	11,6	34,5
<u>ZAT 0,5-1,5</u>	M10	rouge	10,5	13,6	37,5
<u>ZAT 1,5-2,5</u>	M3	bleu	3,7	6,6	26,5
<u>ZAT 1,5-2,5</u>	M4	bleu	4,3	8,5	30,5
<u>ZAT 1,5-2,5</u>	M5	bleu	5,3	9,5	30,5
<u>ZAT 1,5-2,5</u>	M6	bleu	6,5	12	35,5
<u>ZAT 1,5-2,5</u>	M8	bleu	8,4	12	35,5
<u>ZAT 1,5-2,5</u>	M10	bleu	10,5	13,6	37,5
<u>ZAT 4-6</u>	M4	jaune	4,3	9,5	34
<u>ZAT 4-6</u>	M5	jaune	5,3	9,5	34
<u>ZAT 4-6</u>	M6	jaune	6,5	12	37,5
<u>ZAT 4-6</u>	M8	jaune	8,4	15	42
<u>ZAT 4-6</u>	M10	jaune	10,5	15	42